

HOLEX**Tlačné upínací kleštiny, DIN 6343, 185 E, Ø upnutí: 52mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	329565 52
GTIN	4067263116004
Třída artiklu	32Z

Popis**Provedení:**

Upínací kleštiny, **kulatý profil, stoupání 1 mm. Při objednání uveďte prosím požadovaný Ø upnutí.**

Norma:**DIN 6343****Přesnost:**

Tolerance házivosti: D = 1 až 10 mm = 0,02 mm D = 10 až 30 mm = 0,03 mm D = 30 až 60 mm = 0,04 mm

Upozornění:

Ostatní průměry a typy (např. 4hranné nebo 6hranné) **na poptávku!**

Profil Ø 4,0 – 8,0 mm hladký. Od Ø 9,0 mm s příčnými drážkami.

Technický popis

Úhel α	20 stupeň
F	66 mm
K	84 mm
A	73 mm
Celková délka L	110 mm

Typ	185 E
Druh produktu	Upínací kleština