

HOLEX**Tlačné upínací kleštiny, DIN 6343, 185 E, Ø upnutí: 55mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 329565 55 |
| GTIN | 4067263116035 |
| Třída artiklu | 32Z |

Popis**Provedení:**

Upínací kleštiny, **kulatý profil, stoupání 1 mm. Při objednání uveďte prosím požadovaný Ø upnutí.**

Norma:**DIN 6343****Přesnost:**

Tolerance házivosti: D = 1 až 10 mm = 0,02 mm D = 10 až 30 mm = 0,03 mm D = 30 až 60 mm = 0,04 mm

Upozornění:

Ostatní průměry a typy (např. 4hranné nebo 6hranné) **na poptávku!**

Profil Ø 4,0 – 8,0 mm hladký. Od Ø 9,0 mm s příčnými drážkami.

Technický popis

| | |
|-----------------|-----------|
| Úhel α | 20 stupeň |
| A | 73 mm |
| Celková délka L | 110 mm |
| K | 84 mm |
| F | 66 mm |

| | |
|---------------|------------------|
| Typ | 185 E |
| Druh produktu | Upínací kleština |