


Garant**DC.T 11T302, Typ: HB7310**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260458 HB7310
GTIN	4045197669568
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 11T302 HB7310 Druh: HB7310

Lamač třísek: AM

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,1 - 4 mmPosuv f : 0,05 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 350 - 600 m/min

Technický popis

Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 m/min
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Rohový rádius	0,2 mm
Hlavní způsob použití	N

Druh	HB7310
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCGT 11T302
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení