


**Garant****DC.T 070204, Typ: HB7310**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260452 HB7310
GTIN	4045197669445
Třída artiklu	21G

## Popis

## Technický popis

Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 4 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	350 - 600 m/min
Lamač třísek	AM
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	N
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB7310
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCGT 070204
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení