

Garant**Elektrikářský plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Čepel SLIM, plně izolovaná, Šířka břitu b: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	662902 4
GTIN	4067263116301
Třída artiklu	61F

Popis**Provedení:**

Rukojeť a čepel **plně izolované až do 1 000 V, dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.

Ergonomicky tvarovaná **silová rukojeť** s povrchem **Haptoprene** pro dobrý úchop a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokřýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepel** z chromvanadiové oceli.

Čepel SLIM = menší průměr čepele / a izolace pro hluboko uložené šrouby a pružiny (**Ø izolace = Ø čepele**).

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

Technický popis

Délka čepele	100 mm
Celková délka	200 mm
Síla břitu a	0,8 mm
Elektrická izolace	VDE 1000 V
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubovák

