

Garant**Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips, 2složková rukojeť Haptoprene
Čepel SLIM, plně izolováno, Velikost křížové drážky: 1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	668902 1
GTIN	4067263113317
Třída artiklu	61F

Popis**Provedení:**

Rukojeť a čepel **plně izolované až do 1000 V, podle DIN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.

Ergonomicky tvarovaná **silová rukojeť** s povrchem **Haptoprene** pro dobrý úchop a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokřými nebo mastnými rukama přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepel** z chromvanadiové oceli.

Čepel SLIM = menší průměr čepele / a izolace pro hluboko uložené šrouby a pružiny (**Ø izolace = Ø čepele**).

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

Technický popis

Celková délka	180 mm
Délka čepele	80 mm
Pro šrouby Ø	2,1–3 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu	Šroubovák

