

Garant**Sada elektrikářských plochých šroubováků s 2složkovou rukojetí Haptoprene
Čepel SLIM, plně izolovaná, Počet šroubováků: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	662906 6
GTIN	4067263116332
Třída artiklu	61F

Popis**Provedení:**

Rukojeť a čepel **plně izolované až do 1 000 V, dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.

Ergonomicky tvarovaná **silová rukojeť** s povrchem **Haptoprene** pro dobrý úchop a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokřými nebo mastnými rukama přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepel** z chromvanadiové oceli.

Čepel SLIM = menší průměr čepele / a izolace pro hluboko uložené šrouby a pružiny (**Ø izolace = Ø čepele**).

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

Obsah:

Po 1 šroubováku č. 662902: vel. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5

Technický popis

Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubovák

Příslušenství

Elektrikářský plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí
HaptopreneČepel SLIM, plně izolovaná Šířka břitu b 2,5
mm

662902 2,5

Elektrikářský plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí
HaptopreneČepel SLIM, plně izolovaná Šířka břitu b 3 mm

662902 3

Elektrikářský plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí
HaptopreneČepel SLIM, plně izolovaná Šířka břitu b 4 mm

662902 4

Elektrikářský plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí
HaptopreneČepel SLIM, plně izolovaná Šířka břitu b 5,5
mm

662902 5,5

Elektrikářský plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí
HaptopreneČepel SLIM, plně izolovaná Šířka břitu b 6,5
mm

662902 6,5