

Garant**Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene Plně izolované, Rozměr klíče: 7mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 622492 7 |
| GTIN | 4067263116400 |
| Třída artiklu | 61C |

Popis**Provedení:**

Rukojeť a čepel **plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí. **Použití:** Pro práce pod napětím do 1000 V.

Ergonomicky tvarovaná **silová rukojeť** s povrchem **Haptoprene** pro dobrý úchop a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokřými nebo mastnými rukama přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepel** z chromvanadiové oceli.

Technický popis

| | |
|----------------|----------------------|
| Celková délka | 230 mm |
| Délka čepele | 125 mm |
| Unášecí profil | Nástrčný klíč, 6hran |