

Garant**Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene Plně izolované, Rozměr klíče: 9mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	622492 9
GTIN	4067263116424
Třída artiklu	61C

Popis**Provedení:**

Rukojeť a čepel **plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí. **Použití:** Pro práce pod napětím do 1000 V.

Ergonomicky tvarovaná **silová rukojeť** s povrchem **Haptoprene** pro dobrý úchop a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokřými nebo mastnými rukama přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepel** z chromvanadiové oceli.

Technický popis

Délka čepele	125 mm
Celková délka	236 mm
Unášecí profil	Nástrčný klíč, 6hran