

Garant**Sada nástrčných klíčů s 2složkovou rukojetí Haptoprene Plně izolované,
Počet klíčů: 7****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 622496 7 |
| GTIN | 4067263116455 |
| Třída artiklu | 61C |

Popis**Provedení:**

Rukojeť a čepel **plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí. **Použití:** Pro práce pod napětím do 1000 V.

Ergonomicky tvarovaná **silová rukojeť** s povrchem **Haptoprene** pro dobrý úchop a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokřima nebo mastnými rukama přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepel** z chromvanadiové oceli.

Obsah:

po 1 ks č. 622492: vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13

Technický popis

| | |
|----------------|----------------------|
| Unášecí profil | Nástrčný klíč, 6hran |
|----------------|----------------------|

Příslušenství

622492 6

Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí HaptoprenePlně
izolované Rozměr klíče 6 mm

Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí HaptoprenePlně
izolované Rozměr klíče 8 mm

622492 8

Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí HaptoprenePlně
izolované Rozměr klíče 5,5 mm

622492 5,5

Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí HaptoprenePlně
izolované Rozměr klíče 9 mm

622492 9

Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí HaptoprenePlně
izolované Rozměr klíče 13 mm

622492 13

Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí HaptoprenePlně
izolované Rozměr klíče 10 mm

622492 10

Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí HaptoprenePlně
izolované Rozměr klíče 7 mm

622492 7