

**CNMG 120404, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250102 CA125P
GTIN	4960664016938
Třída artiklu	25E

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120404
Lamač třísek	PQ
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Počet výměn/řezání	4
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 320 m/min
Typ	CA125P
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení