

**CNMG 120408, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250104 CA125P
GTIN	4960664016945
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Lamač třísek	PQ
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Typ	CA125P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 320 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení