


**CNMG 120408 Wiper, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250105 CA125P
GTIN	4960664014590
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	4
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	WP
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,06 - 0,42 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Typ	CA125P
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 320 m/min

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení