


**CNMG 120404 Wiper, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250211 CA125P
GTIN	4960664014637
Třída artiklu	25E

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120404
Počet výměn/řezání	4
Lamač třísek	WQ
Posuv f	0,14 - 0,5 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 320 m/min
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	CA125P

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení