


**CNMG 120408, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250212 CA125P
GTIN	4960664024216
Třída artiklu	25E

Technický popis

Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Řezná rychlost v _c hlavní použití	150 - 320 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	PMG
Typ	CA125P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a _p	0,5 - 5 mm

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení