


**CNMG 120408 Wiper, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250213 CA125P
GTIN	4960664014644
Třída artiklu	25E

Technický popis

Posuv f	0,14 - 0,5 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120404
Lamač třísek	WQ
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 320 m/min
Rohový radius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	4
Typ	CA125P

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení