


**CNMG 120416, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250216 CA125P
GTIN	4960664024230
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120416
Počet výměn/řezání	4
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	CA125P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 320 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	PMG
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení