


**CNMG 160608, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250376 CA125P
GTIN	4960664013913
Třída artiklu	25E

Technický popis

Počet výměn/řezání	4
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,28 - 0,88 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160608
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Lamač třísek	PH
Hloubka řezu a_p	1 - 10 mm
Typ	CA125P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 300 m/min

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení