


**CNMG 160616, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250378 CA125P
GTIN	4960664013937
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	PH
Rohový rádius	1,6 mm
Typ	CA125P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160616
Posuv f	0,28 - 0,88 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Počet výměn/řezání	4
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 300 m/min
Hloubka řezu a_p	1 - 10 mm

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení