


**CNMG 190616, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250384 CA125P
GTIN	4960664013968
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	140 - 300 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 190616
Posuv $f$	0,28 - 0,88 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu $a_p$	1 - 10 mm
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	PH
Rohový rádius	1,6 mm
Typ	CA125P
Hlavní způsob použití	P

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení