


**CNMM 120412, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250492 CA125P
GTIN	4960664013999
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Rohový rádius	1,2 mm
Počet výměn/řezání	4
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	140 - 300 m/min
Hloubka řezu $a_p$	1 - 11 mm
Lamač třísek	PX
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMM 120412
Typ	CA125P
Posuv $f$	0,25 - 0,9 mm/ot,

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení