


**CNMM 160616, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250498 CA125P
GTIN	4960664014033
Třída artiklu	25E

Technický popis

Rohový rádius	1,6 mm
Typ	CA125P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMM 160616
Lamač třísek	PX
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	1 - 11 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 300 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Posuv f	0,25 - 0,9 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	4

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení