


**CNMM 190608, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250502 CA125P
GTIN	4960664014040
Třída artiklu	25E

Technický popis

Lamač třísek	PX
Hloubka řezu a_p	1 - 11 mm
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMM 190608
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	CA125P
Posuv f	0,25 - 0,9 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 300 m/min
Počet výměn/řezání	4

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení