


**CNMM 120416, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250493 CA125P
GTIN	4960664014002
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Řezný materiál	TK
Posuv f	0,25 - 0,9 mm/ot,
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu $a_p$	1 - 11 mm
Typ	CA125P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMM 120416
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	PX
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	140 - 300 m/min
Rohový rádius	1,6 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení