


**CNMM 160612, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250497 CA125P
GTIN	4960664014026
Třída artiklu	25E

Technický popis

Lamač třísek	PX
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMM 160612
Typ	CA125P
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,25 - 0,9 mm/ot,
Rohový rádius	1,2 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	1 - 11 mm
Počet výměn/řezání	4
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 300 m/min

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení