


**CNMM 190616, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250504 CA125P
GTIN	4960664014842
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hloubka řezu a_p	1 - 11 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMM 190616
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 300 m/min
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,25 - 0,9 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Počet výměn/řezání	4
Lamač třísek	PX
Typ	CA125P
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Rohový rádius	1,6 mm

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení