

**WNMG 080408, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252014 CA125P
GTIN	4960664017270
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Posuv f	0,07 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	HQ
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	CA125P
Počet výměn/řezání	6
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 320 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení