


**DNMG 150612, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250798 CA125P
GTIN	4960664024346
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	PMG
Typ	CA125P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150612
Rohový rádius	1,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 320 m/min
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení