


**DNMG 150604, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250796 CA125P
GTIN	4960664024322
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Typ	CA125P
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 320 m/min
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	PMG
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150604
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení