

**DNMG 150608, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250797 CA125P
GTIN	4960664024339
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Typ	CA125P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	PMG
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv $f$	0,15 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 320 m/min
Řezný materiál	TK

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení