

**DNMG 150608, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250892 CA125P
GTIN	4960664015290
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	CA125P
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	140 - 300 m/min
Hloubka řezu $a_p$	1 - 5 mm
Počet výměn/řezání	4
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	PH
Posuv $f$	0,25 - 0,6 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení