



Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DNMG 150608, pro vyhlazování, Typ: CA125P



Údaje o objednávce

Artikové číslo	250697 CA125P
GTIN	4960664014187
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Typ	CA125P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Počet výměn/řezání	4
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 320 m/min
Řezný materiál	TK
Rohový radius	0,8 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm

Lamač třísek	PQ
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení