



Soustružnické vyměnitelné břitové destičky TNMG 220408, pro střední obrábění



Údaje o objednávce

Artikové číslo	251587 CA125P
GTIN	4960664024438
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Řezný materiál	CA125P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Počet výměn/řezání	6
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 320 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 220408
Lamač třísek	PMG

Technický list

Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení