


**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky SNMG 120404, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251162 CA125P
GTIN	4960664015467
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	CA125P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120404
Lamač třísek	PQ
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 320 m/min

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení