

**TNMG 160404, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251472 CA125P
GTIN	4960664014323
Třída artiklu	25E

Technický popis

Počet výměn/řezání	6
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Typ	CA125P
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 320 m/min
Lamač třísek	PQ

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení