

**DNMG 150616, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250894 CA125P
GTIN	4960664015313
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Rohový rádius	1,6 mm
Počet výměn/řezání	4
Lamač třísek	PH
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150616
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Typ	CA125P
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	140 - 300 m/min
Hloubka řezu $a_p$	1 - 5 mm
Řezný materiál	TK

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení