



Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DNMG 150612, pro hrubování, Typ: CA125P



Údaje o objednávce

Artikové číslo	250893 CA125P
GTIN	4960664015306
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Rohový rádius	1,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	PH
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150612
Hloubka řezu a_p	1 - 5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	CA125P

Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 300 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení