


**CC.T 060204, Typ: CA125P**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260092 CA125P
GTIN	4960664017652
Třída artiklu	25E

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 180 m/min
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Tolerance	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT060204-HQ CA125P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	CA125P
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Lamač třísek	HQ

Rohový rádius	0,4 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení