


**CCMT 09T308, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260098 CA125P
GTIN	4960664017683
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 180 m/min
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	CA125P
Počet výměn/řezání	2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	HQ
Tolerance	M
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT09T308-HQ CA125P
--------------------------------------	----------------------

Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení
---------------	--