

**CCMT 09T302, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260194 CA125P
GTIN	4960664017591
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Tolerance	M
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 260 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T302
Typ	CA125P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Počet výměn/řezání	2
Rohový rádius	0,2 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Lamač třísek	GK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení