

**DC.T 070202, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260381 CA125P
GTIN	4960664018123
Třída artiklu	25E

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070202
Typ	CA125P
Hlavní způsob použití	P
Tolerance	M
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Rohový rádius	0,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
Lamač třísek	HQ

Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 260 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení