

**TNMG 160404, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251582 CA125P
GTIN	4960664024391
Třída artiklu	25E

Technický popis

Počet výměn/řezání	6
Řezný materiál	TK
Typ	CA125P
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	PMG
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 320 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení