


**SNMG 190612, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251368 CA125P
GTIN	4960664015658
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 330 m/min
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	1 - 11 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 190612
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	PH
Posuv f	0,3 - 1 mm/ot,
Počet výměn/řezání	8
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Typ	CA125P
Rohový rádius	1,2 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení