


**SNMG 120408, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251254 CA125P
GTIN	4960664024360
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120408
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Typ	CA125P
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	PMG
Počet výměn/řezání	8
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 320 m/min
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv $f$	0,15 - 0,5 mm/ot,

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení