

**TNMG 220404, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 251586 CA125P |
| GTIN | 4960664024421 |
| Třída artiklu | 25E |

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Lamač třísek | PMG |
| Počet výměn/řezání | 6 |
| Hlavní způsob použití | P |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| Posuv f | 0,15 - 0,5 mm/ot, |
| Typ | CA125P |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 150 - 320 m/min |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| Rohový rádius | 0,4 mm |
| Hloubka řezu a_p | 0,5 - 5 mm |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TNMG 220404 |

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení