


**SNMG 120408, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251356 CA125P
GTIN	4960664015603
Třída artiklu	25E

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120408
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Typ	CA125P
Posuv f	0,3 - 1 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	1 - 11 mm
Počet výměn/řezání	8
Lamač třísek	PH
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 330 m/min

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení