

**TNMG 160408, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251474 CA125P
GTIN	4960664014330
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160408
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 320 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Posuv $f$	0,13 - 0,4 mm/ot,
Typ	CA125P
Lamač třísek	PQ
Rohový rádius	0,8 mm
Počet výměn/řezání	6
Hlavní způsob použití	P

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení