


**SNMG 150612, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251363 CA125P
GTIN	4960664015634
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	1 - 11 mm
Typ	CA125P
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	1,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 330 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 150612
Počet výměn/řezání	8
Lamač třísek	PH
Posuv f	0,3 - 1 mm/ot,

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení