

**WNMG 080412 Wiper, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252117 CA125P
GTIN	4960664017218
Třída artiklu	25E

Technický popis

Typ	CA125P
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080412
Počet výměn/řezání	6
Posuv f	0,14 - 0,55 mm/ot,
Rohový rádius	1,2 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	WQ
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 320 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení