

**WNMG 080404 Wiper, Typ: CA125P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252113 CA125P
GTIN	4960664017195
Třída artiklu	25E

Technický popis

Lamač třísek	WQ
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 320 m/min
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,14 - 0,55 mm/ot,
Počet výměn/řezání	6
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	CA125P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení